


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2452

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 라벨링을 위한 패널
2 적외선 어댑터를 고정시킴



전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	50
최대 전류 부하 합계 [A]	2
내장된 watchdog	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 4
--------------	-------------

출력

전기적 디자인	AS-i
디지털 출력 수	4
회로	PNP
전압 레인지 DC [V]	15...30; (PELV 준수; 평형 케이블을 포함; cULus를 위하여 전압은 "제한된 전압/전기" ("Limited Voltage/Current")의해 갈려져야 합니다.)
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA] 력	1000; (활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어): 20 W (IEC 60947-5-1); cULus에 따름: 700 mA)
쇼트 방지	yes
갈바니 전류의 접속상태 분리	yes

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...70
-----------	----------



AS 인터페이스 ClassicLine 모듈

ClassicLineVA 4DO T M12

보호등급		IP 67				
테스트 / 인증서						
EMC		EN 50295				
AS-i 특성값						
AS-i 버전		2.1				
AS-i 어드레싱		IR 어드레싱 가능				
주소 지정 모드 확장		아니오				
AS-i-프로필		S-8.0.E				
AS-i I/O 구성 [hex]		8				
AS-i ID 코드 [hex]		0.E				
AS-i-증명서		39201				
전산자료 단위의 확보		전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
		출력	1	2	3	4
		소켓	O-1	O-2	O-3	O-4
		핀	4	4	4	4
기계적 데이터						
무게 [g]		112,2				
마운팅 타입		평형 케이블 하단부를 위한 AS-i-인터페이스				
재질		PBT; 실링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 나사: 스텐레스				
디스플레이 / 작동 요소						
디스플레이		작동	LED, 녹색			
		오류	LED, 적색			
		동작원리	LED, 황색			
액세서리						
액세서리 (옵션)		모듈 하단부				
비고						
포장당		1 갯수				
전기적 연결						
모듈 하단부에 접점 핀 , FK-E:						
커넥터: M12; 코딩: A						
1 2 5 4 3 출력 사용되지 않음 사용되지 않음 외부 전압 AUX - 스위치 출력 + 사용되지 않음						
1						
2						
3						
4						
5						