
SL5203

エアフローセンサ

SLG23XEE40KG/2M

廃止品 - 参考資料



CE

製品特性		
入力数 / 出力数		アナログ出力: 1
プロセス接続		Ø 23 mm
アプリケーション		
最大許容圧力	[MPa]	0.1
電気的仕様		
入力電源電圧範囲	[%]	-10～10
使用電源電圧範囲	[V]	DC 24
消費電流	[mA]	< 35
起動遅延時間	[s]	90
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		アナログ出力: 1
出力		
最大出力数		1
出力信号		アナログ信号
アナログ出力		1
電圧出力	[V]	0～10
測定範囲 / 設定範囲		
流速設定範囲	[cm/s]	200～2000
アナログ信号出力		= 1...10 V
精度 / 誤差		
最大許容温度変化率	[K/min]	1

SL5203


エアフローセンサ

SLG23XEE40KG/2M

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10～50
保護構造		IP 65
機械的仕様		
材質		外装: PBT, 検出面: チタン
媒体接触部の材質		PBT, チタン
プロセス接続		Ø 23 mm
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	LED, 緑
アクセサリ		
付属品		取付けクランプ: 1, E40048
備考		
梱包数		1 個
電気接続		

ケーブル: 2 m, PUR, 4 x 0.5 mm², PVC

接続



芯線色：

BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白