




전기적 데이터		
동작 전압	[V]	21,6...28,4 DC
전류소모	[mA]	200
전기적 분리		아니오
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 입력 수: 4
입력		
디지털 입력 수		4
디지털 입력의 입력 회로		\$vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2



필드 어플리케이션용 I/O 모듈

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

전압 공급	[V]	21,6...28,4
입력의 최대 총 정격전류	[mA]	500
스위칭 레벨 높음	[V]	11...30
스위칭 레벨 낮음	[V]	-3...5
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		yes
인터페이스		
통신 인터페이스		IO-Link
IO-Link Master		
전송 타입		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정		1.0
포트 클래스 A 번호		4
PROFIBUS		
전송 속도		9,6...12000 kBit/s
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...55
저장온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
쇼크 내구성	IEC 60068-2-27	
진동 내구성	EN 60068-2-6	부품 2-6 / IEC 68, 부품 2-27
기계적 데이터		
무게	[g]	287
재질		하우징: PA 6; 컴파운드 포팅: PU; 접촉 핀: 황동 금으로 도금함
비고		
조언		단종제품
포장당		1 갯수




필드 어플리케이션용 I/O 모듈

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

전기적 연결 - PROFIBUS

커넥터: M12; 코딩: B



	플러그 M12 PROFIBUS In
1	5 V DC
2	전선 A
3	GND
4	전선 B
5	사용되지 않음
	소켓 M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	전선 A
3	GND
4	전선 B
5	사용되지 않음

전기적 연결 - 전압 공급

커넥터: M8; 코딩: A




	플러그 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	소켓 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND



필드 어플리케이션용 I/O 모듈
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

전기적 연결 - 프로세스 커넥션

커넥터: M12; 코딩: A



1	입력 M12 24 V DC
2	입력
3	GND
4	IO-Link / 입력
5	사용되지 않음