




단종제품



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	20...29 DC
전류소모	[mA]	< 85
전기적 분리		아니오
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 입력 수: 8
입력		
디지털 입력 수		8



필드 어플리케이션용 I/O 모듈

FieldModuleDP 4x2DI M12

전압 공급	[V]	20...29
입력의 최대 총 정격전류	[mA]	500
스위칭 레벨 높음	[V]	11...30
스위칭 레벨 낮음	[V]	-3...5
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		yes

인터페이스

PROFIBUS

전송 속도	9,6...12000 kBit/s
-------	--------------------

작동 조건

주변온도	[°C]	0...55
저장온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
진동 내구성	IEC 68	부품 2-6 / IEC 68, 부품 2-27

기계적 데이터


무게	[g]	296,5
재질	하우징: PA 6; 컴파운드 포팅: PU; 접촉 핀: 황동 금으로 도금함	

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - PROFIBUS

커넥터: M12; 코딩: B



	플러그 M12 PROFIBUS In
1	사용되지 않음
2	전선 A
3	GND
4	전선 B
5	screen
	소켓 M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	전선 A
3	GND
4	전선 B
5	screen



필드 어플리케이션용 I/O 모듈

FieldModuleDP 4x2DI M12

전기적 연결 - 전압 공급


커넥터: M8; 코딩: A



	플러그 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	소켓 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

전기적 연결 - 프로세스 커넥션

커넥터: M12; 코딩: A



	소켓 M12
1	센서 공급 +
2+4	전산자료 입력
3	센서 공급 -
5	사용되지 않음