




단종제품



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	20...29 DC
전류소모	[mA]	< 140
전기적 분리		아니오
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		아날로그 입력 수: 4
입력		
입력의 센서 공급		부하전압으로 부터




필드 어플리케이션용 I/O 모듈

FieldModuleDP 4AI (C) M12

아날로그 입력 수		4
아날로그 입력 (전류)	[mA]	4...20
정확성 / 편차		
측정오류	[최종 값의 %]	$< \pm 0,3$
인터페이스		
PROFIBUS		
전송 속도		9,6...12000 kBit/s
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...55
저장온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
진동 내구성	IEC 68	부품 2-6 / IEC 68, 부품 2-27
기계적 데이터		
무게	[g]	327,5
재질		하우징: PA 6; 컴파운드 포팅: PU; 접촉 핀: 황동 금으로 도금함
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결 - PROFIBUS

커넥터: M12; 코딩: B



	플러그 M12 PROFIBUS In
1	사용되지 않음
2	전선 A
3	GND
4	전선 B
5	screen
	소켓 M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	전선 A
3	GND
4	전선 B
5	screen



필드 어플리케이션용 I/O 모듈

FieldModuleDP 4AI (C) M12

전기적 연결 - 전압 공급


커넥터: M8; 코딩: A



	플러그 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	소켓 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

전기적 연결 - 프로세스 커넥션

커넥터: M12; 코딩: A



	소켓 M12 입력
1	센서 공급 UL
2	입력 +
3	GND
4	입력 -
5	screen