


ST0507

流量センサ

SCG15ABBPKG/6M/PH



廃止品 - 参考資料



製品特性		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1
プロセス接続		Varivent DN50
アプリケーション		
アプリケーション		ハイジェニック・エリア
媒体温度	[°C]	-25~95
最大許容圧力	[MPa]	3
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 20~36
消費電流	[mA]	< 45
逆接続保護		有
起動遅延時間	[s]	< 20
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1
出力		
最大出力数		1
出力信号		スイッチング信号

ST0507



流量センサ

SCG15ABBFPKG/6M/PH

電気仕様	PNP	
デジタル出力	1	
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)	
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	400
短絡保護	有	
短絡保護機能タイプ	パルス	
過負荷保護回路	有	
測定範囲 / 設定範囲		
設定範囲	[cm/s]	3～300
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3～60
精度 / 誤差		
最大許容温度変化率	[K/min]	15
応答時間		
応答時間	[s]	1～10
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定	ポテンショメータ	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～30
保護構造	IP 67	
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	60 x 41 x 82
材質	PBT GF20	
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)	
プロセス接続	Varivent DN50	
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	11 x LED
備考		
梱包数	1 個	

ST0507





流量センサ

SCG15ABBFPKG/6M/PH

電気接続

ケーブル: 6 m, PUR, 3 x 0.5 mm²

接続



BN = 芯線色: 茶
BU = 青
BK = 黒