




廃止品 - 参考資料

代替品: SR5900 + SF2405

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1
プロセス接続	G 1/4 おすねじ

アプリケーション

媒体	腐食性媒体
媒体温度 [°C]	-25~80
最大許容圧力 [MPa]	0.5

液体

媒体温度 [°C]	-25~80
-----------	--------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 20~36
消費電流 [mA]	< 45
逆接続保護	有
起動遅延時間 [s]	< 20

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1
-----------	-----------

出力

最大出力数	1
出力信号	スイッチング信号
電気仕様	PNP

ST0521



流量センサ

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

デジタル出力	1
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	2.5
出力開閉電流 (DC)	400
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

測定範囲 / 設定範囲

液体	
設定範囲	[cm/s] 3~200
高感度流速設定範囲	[cm/s] 3~40

精度 / 誤差

最大許容温度変化率	[K/min] 7
-----------	-----------

応答時間

応答時間	[s] 2~20
------	----------

液体

応答時間	[s] 2~20
------	----------

ソフトウェア / プログラミング

スイッチポイントの設定	ポテンシオメータ
-------------	----------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C] -20~80
保護構造	IP 67

機械的仕様

材質	PBT GF20
媒体接触部の材質	PTFE
プロセス接続	G 1/4 おすねじ

ディスプレイ / パーツ

表示	機能	11 x LED
----	----	----------

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



ST0521



流量センサ

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

接続

