




廃止品 - 参考資料

代替品: SI5006 + E40107

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

入力数 / 出力数

デジタル出力: 1

プロセス接続

1/2" NPT

アプリケーション

媒体

液体

媒体温度 [°C]

-25~60

最大許容圧力 [MPa]

3

電気的仕様

使用電源電圧範囲 [V]

AC 80~140

消費電流 [mA]

< 40

起動遅延時間 [s]

< 20

入力 / 出力

入力数 / 出力数

デジタル出力: 1

出力

最大出力数

1

出力信号

スイッチング信号

電気仕様

リレー

デジタル出力

1

出力機能

ノーマルオープン

短絡保護

—

ST0522




流量センサ

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

測定範囲 / 設定範囲		
設定範囲	[cm/s]	3~300
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3~60
精度 / 誤差		
最大許容温度変化率	[K/min]	15
応答時間		
応答時間	[s]	1~10
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		ポテンショメータ
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20~60
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		PBT GF20
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
プロセス接続		1/2" NPT
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	11 x LED
備考		
梱包数		1 個
電気接続		

コネクタ式: 1 x 1/2", コーディング: C



接続

