




AS 인터페이스 범용 모듈

EMS/Module/4DI/CCT



1 라벨링을 위한 패널



어플리케이션		
어플리케이션		필드 설치
전기적 데이터		
동작 전압 [V]		26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]		200
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 입력 수: 4
입력		
디지털 입력 수		4
디지털 입력의 입력 회로		PNP
입력의 센서 공급		AS-i
전압 공급 [V]		20...30
입력의 최대 총 정격전류 [mA]		160
입력 전류 높음 [mA]		> 5
입력 전류 낮음 [mA]		< 3
스위칭 레벨 높음 [V]		> 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		yes
작동 조건		
주변온도 [°C]		-25...60
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 50295	



AS 인터페이스 범용 모듈

EMS/Module/4DI/CCT

AS-i 특성값					
AS-i 마스터 프로파일	M2; M3; M4				
AS-i 프로필	S-0.0.F				
AS-i I/O 구성	[hex]	0			
AS-i ID 코드	[hex]	0.F			
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	배치	I-1	I-2	I-3	I-4
기계적 데이터					
무게	[g]	182			
마운팅 타입	평형 케이블 및 SC 분류에 대한 AS-i 인터페이스				
재질	PA 6-GF30; 스텐레스 (1.4305 / 303)				
디스플레이 / 작동 요소					
디스플레이	작동		LED, 녹색		
	오류		LED, 적색		
	동작원리		LED, 황색		
전기적 연결					
모듈 연결	평형 케이블				
비고					
포장당	1 갯수				
전기적 연결					
케이지 클램프:					
모듈 하단부에 접점 핀 , FK / PG:					