


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2048

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 라벨링을 위한 패널
- 2 호스연결 Ø 8 mm
- 3 수동으로 조절할 수 있는 나사
- 4 호스연결 Ø 4 mm 보조 에어



전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 165
추가 전압 공급 [V]	18...30 DC; (PELV 준수)
내장된 watchdog	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 2; 공압 출력 수: 1
--------------	-------------------------

입력

디지털 입력 수	2
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	20...30
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	100
입력 전류 높음 [mA]	> 3
입력 전류 낮음 [mA]	< 1,5
스위칭 레벨 높음 [V]	> 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes



AS-Interface AirBox

AirBox 2Di 1PO M12

출력					
전기적 디자인	AS-i				
공압 출력 수	1				
작동 조건					
주변온도	[°C]	0...55			
주변온도에 대한 참고사항	특수 압축공기 처리: < 0 °C				
보호등급	IP 67				
테스트 / 인증서					
EMC	EN 50295				
AS-i 특성값					
AS-i-프로필	S-3.F				
AS-i I/O 구성	[hex]	3			
AS-i ID 코드	[hex]	F			
AS-i-증명서	10501				
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	소켓	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
	핀	4	2 / 4	-	-
기계적 데이터					
마운팅 타입	나사식 마운팅				
재질	PBT				
공압 시스템	1 x 4/2-way 시트 밸브				
동작 압력 레인지	[bar]	3...8			
동작 압력 레인지	[MPa]	0,3...0,8			
작업 압력 레인지에 주의	가능한 압력 절정점을 포함하여				
6/5 bar일때 공기 양	[l/min]	500			
6/0 bar일때 공기 양	[l/min]	700			
압력공기 안정성	필터됨 (5 µm); 윤활식 (ISO-VG10) 또는 윤활식이 아님				
보조공기 90% 진공	[bar]	3...8			
보조공기 90% 진공	[MPa]	0,3...0,8			
튜브 피팅	Legris LF 3000/8				
디스플레이 / 작동 요소					
디스플레이	작동	LED, 녹색			
	동작원리	LED, 황색			
액세서리					
액세서리 (옵션)	소음 제동장치:, E75232				
비고					
비고	"다운로드"에서 압축공기 및 EMC/ESD에 관련된 주의사항을 참조하십시오.				
포장당	1 갯수				
전기적 연결					
모듈 하단부에 접점 핀 , FK-E / PG:					
연결부					
커넥터: M12					