

ST0534

流量センサ


SCG15ABBFPKG/6m



廃止品 - 参考資料

代替品: ST0507

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

入力数 / 出力数

デジタル出力: 1

アプリケーション

アプリケーション

ハイジェニック・エリア

媒体温度 [°C]

-25~95

最大許容圧力 [MPa]

3

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]

DC 20~36

消費電流 [mA]

< 45

逆接続保護

有

起動遅延時間 [s]

< 20

入力 / 出力

入力数 / 出力数

デジタル出力: 1

出力

最大出力数

1

ST0534



流量センサ

SCG15ABBFPKG/6m

出力信号	スイッチング信号	
電気仕様	PNP	
デジタル出力	1	
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)	
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	400
短絡保護	有	
短絡保護機能タイプ	パルス	
過負荷保護回路	有	
測定範囲 / 設定範囲		
設定範囲	[cm/s]	3～300
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3～60
精度 / 誤差		
最大許容温度変化率	[K/min]	15
応答時間		
応答時間	[s]	1～10
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定	ポテンシオメータ	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～30
保護構造	IP 67	
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	60 x 41 x 82
材質	PBT GF20	
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)	
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	11 x LED
備考		
梱包数	1 個	

ST0534



流量センサ

SCG15ABBFPKG/6m

電気接続

ケーブル: 6 m, PUR, 3 x 0.5 mm²

接続



BN = 芯線色: 茶
BU = 青
BK = 黒