


ST0566



流量センサ
SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

廃止品 - 参考資料

代替品: SI5010 + E40099
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1
プロセス接続		G 1/4 おすねじ
アプリケーション		
アプリケーション		高圧範囲
媒体		液体
媒体温度	[°C]	10～50
最大許容圧力	[MPa]	30
液体		
アプリケーション		高圧範囲
媒体温度	[°C]	10～50
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 20～36
消費電流	[mA]	< 45
逆接続保護		有
起動遅延時間	[s]	< 20
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1
出力		
最大出力数		1

ST0566



流量センサ

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

出力信号	スイッチング信号
電気仕様	PNP
デジタル出力	1
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	2.5
出力開閉電流 (DC)	400
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

測定範囲 / 設定範囲

液体	
設定範囲	[cm/s] 100～500

精度 / 誤差

最大許容温度変化率	[K/min] 1
-----------	-----------

応答時間

応答時間	[s] 1～2
------	---------

液体	
応答時間	[s] 1～2

ソフトウェア / プログラミング

スイッチポイントの設定	ポテンショメータ
-------------	----------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C] 10～50
保護構造	IP 67

機械的仕様

材質	PBT GF20
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続	G 1/4 おすねじ

ディスプレイ / パーツ

表示	機能	11 x LED
----	----	----------

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A





接続

