


ST0569



流量センサ
SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

廃止品 - 参考資料

代替品: SI5010 + E40104
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性	
入力数 / 出力数	デジタル出力: 1
プロセス接続	T型チーズ QL 18 / ST DIN 2353
アプリケーション	
アプリケーション	高圧範囲
媒体	液体
媒体温度 [°C]	10～50
最大許容圧力 [MPa]	30
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 20～36
消費電流 [mA]	< 45
逆接続保護	有
起動遅延時間 [s]	< 20
入力 / 出力	
入力数 / 出力数	デジタル出力: 1
出力	
最大出力数	1
出力信号	スイッチング信号
電氣仕様	PNP

ST0569



流量センサ

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

デジタル出力	1
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	2.5
出力開閉電流 (DC)	400
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

測定範囲 / 設定範囲	
設定範囲	[cm/s] 100~500
精度 / 誤差	
最大許容温度変化率	[K/min] 300

応答時間	
応答時間	[s] 1~2

ソフトウェア / プログラミング	
スイッチポイントの設定	ポテンシオメータ

使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] 10~60
保護構造	IP 67

機械的仕様	
外形寸法	[mm] 60 x 41 x 101
材質	PBT GF20
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続	T型チーズ QL 18 / ST DIN 2353

ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	11 x LED

備考	
梱包数	1 個

電気接続	
------	--

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A





接続

