


ST1400



アンプ分離型流量センサ

STM12AAC

廃止品 - 参考資料



製品特性

プロセス接続 M12 x 1

アプリケーション

媒体 液体, 腐食性媒体

媒体温度 [°C] -25~80

最大許容圧力 [MPa] 0.5

液体

媒体温度 [°C] -25~80

電氣的仕様

適合増幅器 VS 0100

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲 [cm/s] 3~300

高感度流速設定範囲 [cm/s] 3~60

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min] 7

応答時間

応答時間 [s] 2~20

液体

応答時間 [s] 2~20

使用環境条件

保護構造 IP 67

機械的仕様

外装 ねじ切り形

外形寸法 [mm] M12 x 1

ねじ規格 M12 x 1

材質 PTFE

プロセス接続 M12 x 1

備考

梱包数 1 個

ST1400




アンプ分離型流量センサ

STM12AAC

電気接続

ケーブル: 2 m, Silflex-PUR, ケーブル長 最大: 100 m, 4 x 0.5 mm²

接続



BK =	芯線色:
BN =	黒
BU =	茶
WH =	青
	白