


AC326A



공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G



제품 특성

검출간격	[mm]	4
크기	[mm]	55 x 60 x 35

전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 160
보호 클래스		III


범위

검출간격	[mm]	4
동작 거리 목표물 펍	[mm]	74



공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...50
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
ATEX 마킹		II 3G Ex nA IIC T6 Gc X
ATEX 마킹에 대한 주의:		보호용 하우징과의 접속에서만 가능
EMC	EN 50295	
MTTF	[년 (해)]	310
AS-i 특성값		
AS-i 버전		2.1
주소 지정 모드 확장		yes
AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	A.E
기계적 데이터		
무게	[g]	766,5
크기	[mm]	55 x 60 x 35
재질		하우징: PBT 주황색; 커버: PC 흑색; 하우징 충격보호: 스텐레스
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		하우징 충격보호
		마운팅 플레이트: 1
		소켓 헤드 나사: 2 x M5 x 35
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 소켓		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스		
		
연결부		
Ausgänge		
3	외부 전압 -	
4	스위치 출력 +	
1, 2, 5	nicht belegt	

AC326A



공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -