

ST1214



アンプ分離型流量センサ

STM12ABBE1/30m

廃止品 - 参考資料



製品特性

プロセス接続 M12 x 1

アプリケーション

アプリケーション ATEX防爆指令(Ex) zone 1

媒体温度 [°C] -25~80

最大許容圧力 [MPa] 3

液体

アプリケーション ATEX防爆指令(Ex) zone 1

媒体温度 [°C] -25~80

気体

媒体温度 [°C] -25~80

電氣的仕様

適合増幅器 VS 0100 Ex

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲 [cm/s] 3~300

高感度流速設定範囲 [cm/s] 3~60

気体

設定範囲 [cm/s] 5~1500

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min] 15

応答時間

応答時間 [s] 1~10

液体

応答時間 [s] 1~10

気体

応答時間 [s] 1~10

使用環境条件

保護構造 IP 67

機械的仕様

外装 ねじ切り形

ST1214



アンプ分離型流量センサ

STM12ABBE1/30m


外形寸法	[mm]	M12 x 1 / L = 43
ねじ規格		M12 x 1
材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続		M12 x 1

備考		
梱包数		1 個

電気接続

ケーブル: 30 m, 4 x 0.25 mm²

接続



BN = 芯線色 : 茶
GN = 緑
WH = 白
YE = 黄色