

# ST1300



## アンプ分離型流量センサ

STM12ZBB

### 廃止品 - 参考資料



#### 製品特性

プロセス接続 M12 x 1

#### アプリケーション

アプリケーション 高温範囲  
媒体 液体, 気体  
最大許容圧力 [MPa] 3

#### 液体

アプリケーション 高温範囲  
媒体温度 [°C] 0~120

#### 気体

媒体温度 [°C] 0~100

#### 電氣的仕様

適合増幅器 VS 0100

#### 測定範囲 / 設定範囲

##### 液体

設定範囲 [cm/s] 3~300  
高感度流速設定範囲 [cm/s] 3~60

##### 気体

設定範囲 [cm/s] 5~1500

#### 精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min] 15

#### 応答時間

応答時間 [s] 1~10

##### 液体

応答時間 [s] 1~10

##### 気体

応答時間 [s] 1~10

#### 使用環境条件

保護構造 IP 67

#### 機械的仕様

外装 ねじ切り形

# ST1300



## アンプ分離型流量センサ

STM12ZBB


|        |      |                         |
|--------|------|-------------------------|
| 外形寸法   | [mm] | M12 x 1                 |
| ねじ規格   |      | M12 x 1                 |
| 材質     |      | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti) |
| プロセス接続 |      | M12 x 1                 |

|     |     |
|-----|-----|
| 備考  |     |
| 梱包数 | 1 個 |

### 電気接続

ケーブル: 2 m, シリコン, ケーブル長 最大: 100 m, 4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

### 接続



BN = 茶  
GN = 緑  
WH = 白  
YE = 黄色

芯線色 :