



빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine 4DO-Y IP67



어플리케이션		
어플리케이션		필드 설치
전기적 데이터		
동작 전압 [V]		26,5...31,6 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]		50
최대 전류 부하 합계 [A]		2
내장된 watchdog		yes
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 4
출력		
디지털 출력 수		4
회로		PNP
전압 레인지 DC [V]		15...30; (PELV 준수; 평형 케이블을 통합)
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA] 력		1000; (활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어): 20 W (IEC 60947-5-1))
쇼트 방지		yes
갈바니 전류의 접속상태 분리		yes
엑추에이터 공급 출력		AUX
작동 조건		
주변온도 [°C]		-25...70
보호등급		IP 67



빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine 4DO-Y IP67

테스트 / 인증서					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[년 (해)]	211			
AS-i 특성값					
AS-i 버전	2.11; 3.0				
AS-i 어드레싱	어드레싱 소켓				
주소 지정 모드 확장	아니오				
AS-i 마스터 프로파일	M2; M3; M4				
AS-i-프로필	S-8.0.E				
AS-i I/O 구성	[hex]	8			
AS-i ID 코드	[hex]	0.E			
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	출력	1	2	3	4
	소켓	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	핀	4	2 4	4	2 4
기계적 데이터					
무게	[g]	153,6			
마운팅 타입	AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨				
재질	PA; 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금				
디스플레이 / 작동 요소					
디스플레이	작동				LED, 녹색
	오류				LED, 적색
	동작원리				LED, 황색
전기적 연결					
모듈 연결	평형 케이블				
액세서리					
구성 부품	하단부				
액세서리 (옵션)	보호 캡: M12, E73004				
비고					
포장당	1 갯수				




빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine 4DO-Y IP67

전기적 연결

AS-i 평면 케이블을 위한 신속한 마운팅 테크놀러지: 3 방향 가능함

연결부



커넥터: M12

	출력
	소켓 O-1/2
1	사용되지 않음
2	스위치 출력 2
3	외부 전압 AUX -
4	스위치 출력 1
5	사용되지 않음
	소켓 O-2
1	사용되지 않음
2	사용되지 않음
3	외부 전압 AUX -
4	스위치 출력 2
5	사용되지 않음
	소켓 O-3/4
1	사용되지 않음
2	스위치 출력 4
3	외부 전압 AUX -
4	스위치 출력 3
5	사용되지 않음
	소켓 O-4
1	사용되지 않음
2	사용되지 않음
3	외부 전압 AUX -
4	스위치 출력 4
5	사용되지 않음