

ST2400




アンプ分離型流量センサ

STR14AAC

廢止品 - 參考資料

代替品: ST2404

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

プロセス接続	G 1/4 おすねじ
--------	------------

アプリケーション

媒体		液体, 腐蚀性媒体
媒体温度	[°C]	-25~80
最大許容压力	[MPa]	0.5

液体		
媒体温度	[°C]	-25~80

電気の仕様

適合增幅器	VS 0100
-------	---------

測定範囲 / 設定範囲

液体	
設定範囲	[cm/s] 3～300
高感度流速設定範囲	[cm/s] 3～60

精度 / 誤差

最大許容温度変化率	[K/min]	7
-----------	---------	---

応答時間

応答時間	[s]	2~20
------	-----	------

液体	
応答時間	[s] 2~20

使用環境条件

保護構造	IP 67
------	-------

機械的仕様

外装	ねじ切り形
材質	PTFE
プロセス接続	G 1/4 おすねじ

備考

梱包数	1 個
-----	-----

ST2400




アンプ分離型流量センサ
STR14AAC

電気接続

ケーブル: 2 m, Silflex-PUR, ケーブル長 最大: 100 m, 4 x 0.5 mm²

接続



BK =	芯線色:
BN =	黒
BU =	茶
WH =	青
	白