




빠른 마운팅 기술을 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine 2AI C IP67



제품 특성		
입력부 및 출력부 수효	아날로그 입력 수: 2	
어플리케이션		
어플리케이션	필드 설치	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	250
양극성 전환 방지		yes
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효	아날로그 입력 수: 2	
입력		
입력의 센서 공급		AS-i
아날로그 입력 수		2; (2선식 및 3선식 센서 연결)
아날로그 입력 (전류)	[mA]	4...20
정격전압용으로 부하에서 최대 전압강하	[V]	10
쇼트로부터 보호되는 아날로그 입력		yes
아날로그 입력 해상도		12 bit
정확성 / 편차		
정확성	0,5; (측정영역 최종값의 % ; 전자기 간섭의 영향을 받는 허용오차: < ± 1 측정영역 최종값의 %)	



빠른 마운팅 기술을 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine 2AI C IP67

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
저장온도	[°C]	-25...70
최대 상대 공기습도	[%]	90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	2000
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 50295	
MTTF	[년 (해)]	174
UL 인증서	전압 공급	Class 2
AS-i 특성값		
AS-i 버전		2.11; 3.0
AS-i 어드레싱		어드레싱 소켓
주소 지정 모드 확장		아니오
AS-i 마스터 프로파일		M3; M4
AS-i-프로필		S-7.3.D
AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	3.D
기계적 데이터		
무게	[g]	176
재질		PA; 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	아날로그 시그널	LED, 황색 채널 AI1...AI2
	작동	LED, 녹색 AS-i
	오류	LED, 적색
전기적 연결		
모듈 연결		평형 케이블
액세서리		
구성 부품		하단부
액세서리 (옵션)		보호 캡: M12, E73004
비고		
비고		액추에이터가 AS-i에서 공급되는 경우 부하가 최대 200 mA를 초과해서는 안됩니다. 센서와 AS-i 사이에는 전기적 연결이 있습니다. 모듈은 단지 황색 AS-i 케이블만을 통하여 공급됩니다.
포장당		1 갯수




빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine 2AI C IP67

전기적 연결

AS-i 평면 케이블을 위한 신속한 마운팅 테크놀러지: ; 세 방향 가능함

커넥터: M12; 코딩: A



1	센서 공급 +24V
2	아날로그 입력 AI +
3	센서 공급 0V / 아날로그 입력 AI-
5	기능성 있는 토지