


ST2404



アンプ分離型流量センサ
STR14AAC/US-100-H

廃止品 - 参考資料



製品特性		
プロセス接続		G 1/4 おすねじ
アプリケーション		
媒体		液体, 腐食性媒体
媒体温度	[°C]	-25~80
最大許容圧力	[MPa]	0.5
液体		
媒体温度	[°C]	-25~80
電氣的仕様		
適合増幅器		VS 0100
測定範囲 / 設定範囲		
液体		
設定範囲	[cm/s]	3~300
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3~60
精度 / 誤差		
最大許容温度変化率	[K/min]	7
応答時間		
応答時間	[s]	2~20
液体		
応答時間	[s]	2~20
使用環境条件		
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外装		ねじ切り形

ST2404



アンプ分離型流量センサ


STR14AAC/US-100-H

材質	PTFE
プロセス接続	G 1/4 おすねじ
備考	
梱包数	1 個
電気接続	

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, ケーブル長 最大: 100 m



接続



BK =
BN =
BU =
WH =

芯線色 :
黒
茶
青
白