
ST2620

流量センサ

SCR14ABAFNKG/PH

廃止品 - 参考資料

代替品: SI5001 + E40099
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1
プロセス接続		G 1/4 おすねじ
アプリケーション		
媒体		液体
媒体温度	[°C]	-25～80
最大許容圧力	[MPa]	3
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 20～36
消費電流	[mA]	< 45
逆接続保護		有
起動遅延時間	[s]	< 20
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1
出力		
最大出力数		1
出力信号		スイッチング信号
電気仕様		NPN
デジタル出力		1

ST2620

流量センサ

SCR14ABAFNKG/PH

出力機能			ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大)	[V]		2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]		400
短絡保護			有
短絡保護機能タイプ			パルス
過負荷保護回路			有
測定範囲 / 設定範囲			
設定範囲	[cm/s]		3～300
高感度流速設定範囲	[cm/s]		3～60
精度 / 誤差			
最大許容温度変化率	[K/min]		15
応答時間			
応答時間	[s]		1～10
ソフトウエア / プログラミング			
スイッチポイントの設定			ポテンショメータ
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]		-20～80
保護構造			IP 67
機械的仕様			
材質			PBT GF20
媒体接触部の材質			ステンレス 1.4305 (SUS303)
プロセス接続			G 1/4 おすねじ
ディスプレイ / パーツ			
表示		機能	11 x LED
アクセサリ			
付属品			パッキン: 2 x AMF 30
			調整ドライバー
備考			
梱包数			1 個

ST2620


流量センサ


SCR14ABAFNKG/PH

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, 3 x 0.5 mm², PVC

接続





	芯線色：
BN =	茶
BU =	青
BK =	黒