




廃止品 - 参考資料

代替品: SI5001 + E40099
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1
プロセス接続		G 1/4 おすねじ
アプリケーション		
媒体		液体
媒体温度	[°C]	-25~80
最大許容圧力	[MPa]	3
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 20~36
消費電流	[mA]	< 45
逆接続保護		有
起動遅延時間	[s]	< 20
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1
出力		
最大出力数		1
出力信号		スイッチング信号
電氣仕様		NPN
デジタル出力		1

ST2624



流量センサ

SCR14ABAFNKG/US-100-INF

出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)	
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5	
出力開閉電流 (DC)	[mA]	400	
短絡保護		有	
短絡保護機能タイプ		パルス	
過負荷保護回路		有	
測定範囲 / 設定範囲			
設定範囲	[cm/s]	3～300	
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3～60	
精度 / 誤差			
最大許容温度変化率	[K/min]	15	
応答時間			
応答時間	[s]	1～10	
ソフトウェア / プログラミング			
スイッチポイントの設定		ポテンシオメータ	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-20～80	
保護構造		IP 67	
機械的仕様			
材質		PBT GF20	
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)	
プロセス接続		G 1/4 おすねじ	
ディスプレイ / パーツ			
表示	機能	11 x LED	
アクセサリ			
付属品		パッキン: 2 x AMF 30 調整ドライバー	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A			
			

ST2624



流量センサ

SCR14ABAFNKG/US-100-INF

接続



芯線色：
茶
青
黒

BN =
BU =
BK =