



廃止品 - 参考資料



製品特性

プロセス接続 G 1/4 おすねじ

アプリケーション

アプリケーション ATEX防爆指令(Ex) zone 1

媒体温度 [°C] -25~80

最大許容圧力 [MPa] 3

液体

アプリケーション ATEX防爆指令(Ex) zone 1

媒体温度 [°C] -25~80

気体

媒体温度 [°C] -25~80

電氣的仕様

適合増幅器 VS 0100 Ex

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲 [cm/s] 3~300

高感度流速設定範囲 [cm/s] 3~60

気体

設定範囲 [cm/s] 5~1500

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min] 15

応答時間

応答時間 [s] 1~10

液体

応答時間 [s] 1~10

気体

応答時間 [s] 1~10

使用環境条件

保護構造 IP 67

機械的仕様

外装 ねじ切り形


ST2212



アンプ分離型流量センサ

STR14ABBE1/10m

材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続	G 1/4 おすねじ
備考	
梱包数	1 個
電気接続	
ケーブル: 10 m, Silflex-PUR, ケーブル長 最大: 100 m, 4 x 0.25 mm²	
接続	



	芯線色：
BN =	茶
GN =	緑
WH =	白
YE =	黄色