




廃止品 - 参考資料



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1
プロセス接続	G 1/2 おすねじ

アプリケーション

媒体	液体
媒体温度 [°C]	-25~80
最大許容圧力 [MPa]	3

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 20~36
消費電流 [mA]	< 45
逆接続保護	有
起動遅延時間 [s]	< 20

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1
-----------	-----------

出力

最大出力数	1
出力信号	スイッチング信号
電氣仕様	PNP
デジタル出力	1
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	2.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	400
短絡保護	有

ST3606



流量センサ

SCR12ABBFPKG/6M/PH

短絡保護機能タイプ		パルス	
過負荷保護回路		有	
測定範囲 / 設定範囲			
設定範囲	[cm/s]	3～300	
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3～60	
精度 / 誤差			
最大許容温度変化率	[K/min]	15	
応答時間			
応答時間	[s]	1～10	
ソフトウェア / プログラミング			
スイッチポイントの設定		ポテンショメータ	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-20～80	
保護構造		IP 67	
機械的仕様			
外形寸法	[mm]	60 x 41 x 83	
材質		PBT GF20	
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)	
プロセス接続		G 1/2 おすねじ	
ディスプレイ / パーツ			
表示	機能	11 x LED	
アクセサリ			
付属品		パッキン: 2 x AMF 30 調整ドライバー	
備考			
梱包数		1 個	

ST3606



流量センサ

SCR12ABBFPKG/6M/PH

電気接続

ケーブル: 6 m, PUR, 3 x 0.5 mm²

接続



BN = 茶
BU = 青
BK = 黒

芯線色: