
ST3620

流量センサ

SCR12ABAFNKG/PH

廃止品 - 参考資料

代替品: SI5001 + E40096
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



CE

製品特性		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1
プロセス接続		G 1/2 おすねじ
アプリケーション		
媒体		液体
媒体温度	[°C]	-25～80
最大許容圧力	[MPa]	3
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 20～36
消費電流	[mA]	< 45
逆接続保護		有
起動遅延時間	[s]	< 20
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1
出力		
最大出力数		1
出力信号		スイッチング信号
電気仕様		NPN
デジタル出力		1

ST3620

流量センサ

SCR12ABAFNKG/PH

出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	400
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
測定範囲 / 設定範囲		
設定範囲	[cm/s]	3～300
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3～60
精度 / 誤差		
最大許容温度変化率	[K/min]	15
応答時間		
応答時間	[s]	1～10
ソフトウエア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		ポテンショメータ
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	60 x 41 x 83
材質		PBT GF20
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
プロセス接続		G 1/2 おすねじ
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	11 x LED
アクセサリ		
付属品		パッキン: 2 x AMF 30 調整ドライバー
備考		
梱包数		1 個

ST3620


流量センサ


SCR12ABAFNKG/PH

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, 3 x 0.5 mm²

接続





	芯線色：
BN =	茶
BU =	青
BK =	黒