

ST3653

流量センサ


SCN12ADBAKOW/LS



廃止品 - 参考資料

代替品: SI5006 + E40107

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1
プロセス接続	1/2" NPT

アプリケーション

アプリケーション	高圧範囲
媒体	液体
媒体温度 [°C]	-25~60
最大許容圧力 [MPa]	30

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	AC 70~140
消費電流 [mA]	< 40
起動遅延時間 [s]	< 20

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1
-----------	-----------

出力

最大出力数	1
出力信号	スイッチング信号
電氣仕様	リレー
デジタル出力	1
出力機能	ノーマルオープン

ST3653




流量センサ

SCN12ADBAKOW/LS

短絡保護		—
測定範囲 / 設定範囲		
設定範囲	[cm/s]	3～300
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3～60
精度 / 誤差		
最大許容温度変化率	[K/min]	300
応答時間		
応答時間	[s]	1～10
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定	ポテンシオメータ	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～60
保護構造	IP 67	
機械的仕様		
材質	PBT GF20	
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)	
プロセス接続	1/2" NPT	
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	11 x LED
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		

コネクタ式: 1 x 1/2", コーディング: C



接続

