


廃止品 - 参考資料



製品特性

プロセス接続	G 1/2 おすねじ
--------	------------

アプリケーション

アプリケーション	高温範囲
媒体	液体, 気体
最大許容圧力 [MPa]	3

液体

アプリケーション	高温範囲
媒体温度 [°C]	0~120

気体

媒体温度 [°C]	0~100
-----------	-------

電氣的仕様

適合増幅器	VS 0100
-------	---------

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲 [cm/s]	3~300
高感度流速設定範囲 [cm/s]	3~60

気体

設定範囲 [cm/s]	5~1500
-------------	--------

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min]	15
-------------------	----

応答時間

応答時間 [s]	1~10
----------	------


ST3301



アンプ分離型流量センサ

STR12ZBB/6m

液体		
応答時間	[s]	1～10
気体		
応答時間	[s]	1～10
使用環境条件		
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外装		ねじ切り形
材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続		G 1/2 おすねじ
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 6 m, シリコン, ケーブル長 最大: 100 m, 4 x 0.25 mm ²		
接続		



	芯線色：
BN =	茶
GN =	緑
WH =	白
YE =	黄色