
AL2230

IO 링크 CompactLine 모듈

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K



IO-Link

전기적 데이터		
동작 전압	[V]	18...30 DC
전류소모	[mA]	50
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 12
출력		
디지털 출력 수		12
출력 기능		PNP
각각의 출력에 대한 전기 적재력	[mA]	1800
갈바니 전류의 접속상태 분리		yes
인터페이스		
통신 인터페이스		IO-Link
DevideIDs 지원됨	**작동 방식**	**DeviceID**
	default	893
IO-Link Device		
전송 타입		COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정		1.1

AL2230

IO 링크 CompactLine 모듈

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

SDCI 표준		IEC 61131-9
SIO 모드		아니오
최소 프로세스 주기시간	[ms]	5,6
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
저장온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서		
EMC		EN 61000-6-2
		EN 61000-6-3
		IEC 61131-9
MTTF	[년 (해)]	63
기계적 데이터		
무게	[g]	314
크기	[mm]	26 x 59,3 x 152
재질		하우징: PA 회색; 소켓: 스텐레스 (1.4404 / 316L)
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이		작동: LED, 녹색
		오류: LED, 적색
		동작원리: LED, 황색
액세서리		
액세서리 (옵션)		보호 마개 M12
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결 - IO-Link

커넥터: M12; 코딩: A



IO-Link	
1	+ 24 V DC (US)
2	사용되지 않음
3	GND (US)
4	IO-Link

AL2230

IO 링크 CompactLine 모듈

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

전기적 연결 - 전압 공급


커넥터: M12; 코딩: A



X31	
1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)

전기적 연결 - 출력

커넥터: M12; 코딩: A



X1.0...X1.5	
1	사용되지 않음
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	사용되지 않음