




IO-Link 입력 모듈

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	18...30 DC
전류소모	[mA]	100...700; (US)
보호 클래스		III
센서 공급 US		
포트당 정격전류	[A]	0,1
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 입력 수: 12
입력		
디지털 입력 수		12; (6 x 2 PNP IEC 61131-2를 준수한 타입 2)
입력의 센서 공급		IO-Link
전압 공급	[V]	16...30
인터페이스		
통신 인터페이스		IO-Link
SDCI 표준		IEC 61131-9
전송 타입		COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정		1.1

AL2240



IO-Link 입력 모듈

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K

SIO 모드	아니오	
필수 마스터 포트 타입	A	
최소 프로세스 주기시간 [ms]	4,3	
DeviceIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	995

작동 조건		
주변온도 [°C]	-25...60	
저장온도 [°C]	-25...70	
최대 상대 공기습도 [%]	75; (5...75)	
해수면보다 높은 최대 높이 [m]	2000	
보호등급	IP 65; IP 67; IP 69K; (스텐레스 보호 캡으로 작동: IP 69K)	
보호등급 (NEMA 250)	6P	
오염정도	2	
화학적분 매체	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
쇼크 내구성	DIN EN 60068-2-27	
진동 내구성	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [년 (해)]	197	

기계적 데이터		
무게 [g]	300	
재질	하우징: PA 회색; 소켓: 스텐레스 (1.4404 / 316L)	
씰링 재질	EPDM	

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	오류	1 x LED, 적색
	동작원리	1 x LED, 황색

액세서리		
액세서리 (옵션)	M12 소켓을 가진 보호용 뚜껑	

비고		
포장당	1 갯수	

전기적 연결 - IO-Link

커넥터: 1 x M12; 코딩: A






IO-Link 입력 모듈

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K

X1	
1	+ 24 V DC (US)
2	사용되지 않음
3	GND (US)
4	IO-Link

전기적 연결 - 입력

커넥터: 6 x M12; 코딩: A; 씰링: EPDM



X1.0...X1.5	
1	센서 공급 + 24 V DC (US)
2	디지털 입력부 DI2
3	센서 공급 GND (US)
4	디지털 입력부 DI1
5	사용되지 않음