


AL2241



IO-Link 입력 모듈

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K



전기적 데이터

동작 전압	[V]	18...30 DC
전류소모	[mA]	100...1100; (US)
보호 클래스		III

센서 공급 US

포트당 정격전류	[A]	0,1
----------	-----	-----

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 20
--------------	--------------

입력

디지털 입력 수	20; (10 x 2 PNP IEC 61131-2를 준수한 타입 2)
----------	---



IO-Link 입력 모듈

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K

입력의 센서 공급		IO-Link
전압 공급	[V]	16...30
인터페이스		
통신 인터페이스		IO-Link
SDCI 표준		IEC 61131-9
전송 타입		COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정		1.1
SIO 모드		아니오
필수 마스터 포트 타입		A
최소 프로세스 주기시간	[ms]	4,3
DeviceIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	940
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
저장온도	[°C]	-25...70
최대 상대 공기습도	[%]	90
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	2000
보호등급		IP 65; IP 67; IP 69K; (스텐레스 보호 캡으로 작동: IP 69K)
보호등급 (NEMA 250)		6P
오염정도		2
화학적분 매체	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
쇼크 내구성	DIN EN 60068-2-27	
진동 내구성	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[년 (해)]	140
기계적 데이터		
무게	[g]	406
재질		하우징: PA 회색; 소켓: 스텐레스 (1.4404 / 316L)
씰링 재질		EPDM
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	오류	1 x LED, 적색
	동작원리	1 x LED, 황색
액세서리		
액세서리 (옵션)		M12 소켓을 가진 보호용 뚜껑
비고		
포장당		1 갯수



IO-Link 입력 모듈

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K

전기적 연결 - IO-Link

커넥터: 1 x M12; 코딩: A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	사용되지 않음
3	GND (US)
4	IO-Link

전기적 연결 - 입력

커넥터: 10 x M12; 코딩: A; 씰링: EPDM



X1.0...X1.9

1	센서 공급 + 24 V DC (US)
2	디지털 입력부 DI2
3	센서 공급 GND (US)
4	디지털 입력부 DI1
5	사용되지 않음