


ST4300



アンプ分離型流量センサ
STR34ZBB

廃止品 - 参考資料



製品特性		
プロセス接続		G 3/4 おすねじ
アプリケーション		
アプリケーション		高温範囲
媒体		液体, 気体
最大許容圧力	[MPa]	3
液体		
アプリケーション		高温範囲
媒体温度	[°C]	0~120
気体		
媒体温度	[°C]	0~100
電氣的仕様		
適合増幅器		VS 0100
測定範囲 / 設定範囲		
液体		
設定範囲	[cm/s]	3~300
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3~60
気体		
設定範囲	[cm/s]	5~1500
精度 / 誤差		
最大許容温度変化率	[K/min]	15
応答時間		
応答時間	[s]	1~10


ST4300



アンプ分離型流量センサ

STR34ZBB

液体		
応答時間	[s]	1～10
気体		
応答時間	[s]	1～10
使用環境条件		
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外装		ねじ切り形
材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続		G 3/4 おすねじ
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, シリコン, ケーブル長 最大: 100 m, 4 x 0.5 mm²		
接続		



	芯線色：
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白