


SV3150



カルマン渦式流量センサ

SVM12XXD0KG/US-100



製品特性

入力数 / 出力数	アナログ出力: 1	
測定範囲	0.5~10 l/min	0.074~1.474 m/s
プロセス接続	接圧部 G 1/2 DN6	

アプリケーション

特長	金メッキ接点	
アプリケーション	工業用アプリケーション	
取付	配管接続: アダプタ	
媒体	水, グリコール水溶液, クーラント	
媒体温度 [°C]	-40~100	
最小破壊圧力 [MPa]	2.5	
最大許容圧力 [MPa]	1.2	
最大許容圧力 [MPa]	1.2	
最大許容圧力についての注意	最大40 °C	

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 8~33	
絶縁抵抗 [MΩ]	100, (DC 500 V)	
保護クラス	III	
起動遅延時間 [s]	< 2	

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ出力: 1
-----------	-----------

SV3150



カルマン渦式流量センサ

SVM12XXD0KG/US-100

出力		
最大出力数	1	
出力信号	アナログ信号	
アナログ出力	1	
電流出力	[mA]	4～20, (Q [l/min] = 0.625 x (I - 4 mA))
最大負荷	[Ω]	< (Ub - 8 V) / 20 mA, Ub = 24 V: 800
測定範囲 / 設定範囲		
測定範囲	0.5～10 l/min	0.074～1.474 m/s
精度 / 誤差		
流量監視		
精度	Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW, (水)	
繰返し精度	0.2, (最終値に対する%)	
応答時間		
流量監視		
応答時間	[s]	0.5
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-15～85
使用周囲温度に関する注意	媒体温度 > 0 °C: -30...85	
保存温度	[°C]	-30～85
保護構造	IP 65	
キャビテーション	キャビテーションを避けるため、P(流出口の絶対圧) / P(流出入口の差圧)は5.5以上	
試験 / 認証		
EMC	EN 61326-2-3	
衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27	30 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性	DIN EN 60068-2-6	水 / 10～61 Hz 1 mm
		水 / 61～2000 Hz 2 g
MTTF	[年]	380
圧力機器指令	健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	66
材質	PA 6T	
媒体接触部の材質	ETFE, PA 6T, EPDM	
締付トルク	[Nm]	12
プロセス接続	接圧部 G 1/2 DN6	
備考		
備考	MW = 測定値	
	MEW = 最大値FS	
梱包数	1 個	

SV3150



カルマン渦式流量センサ


SVM12XXD0KG/US-100

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続




OUT: アナログ出力
DIN EN 60947-5-2規格による色
芯線色:
BN = 茶
WH = 白

特性図等

圧力損失

dP [mbar] DN6



dP 圧力損失

Q 流量


SV3150



カルマン渦式流量センサ

SVM12XXD0KG/US-100

流量および高温による最小耐久年数
10年の寿命分布



許容圧力(kPa)

