


ANT516



RFID 읽기/쓰기 헤드 HF

DTRHF KQRWIDUS03-



- 1 LED
2 감지면



어플리케이션

어플리케이션	운송 장비에 있는 물체 감지
에 대한 무선 인증	EU/RED; 일본; 호주; 중국; 대만; 인도; 싱가포르; 우크라이나; 미국; 캐나다; 말레이시아; 브라질; 멕시코; 베트남
무선 인증에 관한 참고사항	유럽 무선 장비 지침 2014/53/EU (RED)를 적용하는 국가 목록은 "다운로드"에서 확인하실 수 있습니다.

전기적 데이터

동작 전압 [V]	19,2...28,8 DC
전류소모 [mA]	< 60
보호 클래스	III
작동 주파수 [MHz]	13,56
RFID 표준	ISO 15693

범위

거리 쓰기 / 읽기 헤드 정면 [mm]	170
거리 쓰기 / 읽기 헤드 측면 [mm]	160
ID-tag에 대한 간격 [mm]	금속에 설치된 30mm 동전 태 : ≤ 32 그 및 안테나와 관련, I-CODE SLI

인터페이스

통신 인터페이스	DATA / DTE10x
----------	---------------

작동 조건

주변온도 [°C]	-20...60
저장온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67; IP 69K

테스트 / 인증서

쇼크 내구성	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, 지속적인)
진동 내구성	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [년 (해)]		457,9

ANT516



RFID 읽기/쓰기 헤드 HF

DTRHF KQRWIDUS03-

UL 인증서	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	전압 공급	Limited Voltage/Current
	파일 번호 UL	E205959

기계적 데이터

무게	[g]	90
하우징		정사각형
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	20 x 7 x 48
재질		PBT; TPE-U; 스텐레스

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	tag 커뮤니케이션	1 x LED, 황색

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

