


# CR1082



컨트롤링 특수 이동기계용 프로그래밍 가능 그래픽 디스플레이

R360/PDM NG/DialogDisplay



| 전기적 데이터                 |                                        |            |
|-------------------------|----------------------------------------|------------|
| 동작 전압                   | [V]                                    | 10...32 DC |
| 전력소비                    | [W]                                    | 7,2        |
| 입력 / 출력                 |                                        |            |
| 입력부 및 출력부 수효            | 디지털 입력 수: 1; 아날로그 입력 수: 1; 디지털 출력 수: 1 |            |
| 입력                      |                                        |            |
| 디지털 입력 수                |                                        | 1          |
| 아날로그 입력 수               |                                        | 1          |
| 아날로그 입력 (전류)            | [mA]                                   | 0...20     |
| 아날로그 입력 (전압)            | [V]                                    | 0...32     |
| 출력                      |                                        |            |
| 디지털 출력 수                |                                        | 1          |
| 소프트웨어 / 프로그래밍           |                                        |            |
| IEC 61131-3를 준수한 PLC 기능 |                                        | yes        |
| 인터페이스                   |                                        |            |
| CAN 인터페이스 수             |                                        | 4          |
| 이더넷 인터페이스 수             |                                        | 1          |
| USB 인터페이스 수             |                                        | 2          |
| 비디오 인터페이스 수 (CVBS)      |                                        | 2          |
| 기계적 데이터                 |                                        |            |
| 무게                      | [g]                                    | 1694       |



## 컨트롤링 특수 이동기계용 프로그래밍 가능 그래픽 디스플레이

R360/PDM NG/DialogDisplay

|                        |                   |                             |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 마운팅 타입                 | 판 속에 설치 / 판 위에 설치 |                             |
| 크기                     | [mm]              | 146 x 225 x 64,5            |
| <b>디스플레이 / 작동 요소</b>   |                   |                             |
| 디스플레이                  |                   | 7" 컬러 디스플레이                 |
| 작동 요소                  | 1                 | 터치 스크린                      |
|                        | 9                 | 자유롭게 프로그래밍 가능한 Backlit 기능 키 |
|                        | 1                 | 누름단추를 가진 로커 스위치             |
| 디스플레이 해상도              |                   | 800 x 480                   |
| 디스플레이 타입               |                   | 컬러 디스플레이                    |
| 디스플레이 크기               |                   | 7"                          |
| 디스플레이 배경 조명            |                   | LED                         |
| <b>모듈 및 디스플레이용 부속품</b> |                   |                             |
| 실제 시간을 재는 시계           |                   | yes                         |
| <b>비고</b>              |                   |                             |
| 포장당                    |                   | 1 갯수                        |
| <b>전기적 연결</b>          |                   |                             |
| 커넥터: 1 x M12           |                   |                             |