



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: DD2503

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

No scale drawing available



제품 특성

하우징 DIN 레일 모니터링을 위한 하우징

어플리케이션

어플리케이션 주파수를 위한 마이크로 프로세서를 보유한 펄스 평가 시스템; 회전속도; 속도; 펄스 및 기계 주기

전기적 데이터

정격전압 AC	[V]	< 230
정격전압 DC	[V]	24
정격전압 허용오차	[%]	10
정격전압 허용오차 2	[%]	10
정격 주파수 AC	[Hz]	50...60
전력소비	[W]	3

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1; 릴레이 출력 수: 2

출력

릴레이 출력 수	2
접촉 부하	8 A (1250 VA / 250 V AC)
아날로그 출력 수	1
아날로그 전류 출력	[mA] 4...20
최대 부하	[Ω] 500



모니터

MONITOR/FR-1 /230VAC

측정 범위 / 설정 범위		
세팅 레인지 Hz	[Hz]	0,1...1000
설정범위	[Imp/min]	1...60000
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
저장온도	[°C]	-25...80
최대 상대 공기습도	[%]	75
보호등급		IP 50
터미널 보호등급		IP 20
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61010	: 2001
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-3	: 2007
	EN 61000-6-2	: 2005
기계적 데이터		
무게	[g]	0,365
하우징		DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
재질		플라스틱
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 녹색
		LCD 디스플레이
비고		
비고		과전압 카테고리 II; 오염 정도 2
전기적 연결		
듀얼 챔버 터미널: 2 x ...2,5 mm²		
1	DC 전압 (L-)	
2	DC 전압 (L+)	
3	공급 트랜지스터 출력 (L+)	
4	센서 신호 pnp	
5	DC 센서 공급 (L+)	
6	DC 센서 공급 (L-)	
7	AC 전압	
8	AC 전압	
9	사용되지 않음	
10	센서 신호 npn	
11	사용되지 않음	
12	사용되지 않음	
13	릴레이 1 공통	
14	릴레이 1 normally open	
15	릴레이 1 normally closed	
16	트랜지스터 출력 1 pnp	
17	리셋 1 pnp	
18	리셋 2 pnp	
19	릴레이 2 공통	
20	릴레이 2 normally open	
21	릴레이 2 normally closed	
22	아날로그 출력 (+)	
23	아날로그 출력 (-)	
24	트랜지스터 출력 2 pnp	