


속도 모니터링을 위한 컴팩트한 평가 유닛

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: DI0101

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	10
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81

어플리케이션

어플리케이션	속도미달에 관한 회전 및 선형 이동의 간단한 평가; 블로킹
--------	----------------------------------

전기적 데이터

정격전압 AC	[V]	20...250
정격전압 DC	[V]	20...250
양극성 전환 방지		아니오

출력

출력의 전체 수		1
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	6,5
최소부하전류	[mA]	6
최대 누수 전류	[mA]	1,5
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	250; (350 AC (...50 °C))
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	2200
쇼트 방지		아니오
과부하 방지		아니오

범위

검출간격	[mm]	10
------	------	----



속도 모니터링을 위한 컴팩트한 평가 유닛

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN

감지 범위 조절 가능		아니오	
측정 범위 / 설정 범위			
설정범위		[Imp/min]	50...3000
정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3	
히스테리시스		[Sr 의 %]	10
반응시간			
가동지연 시간		[s]	12
최대 댐핑 주파수		[Imp/min]	4000
소프트웨어 / 프로그래밍			
접점의 조정		multiturn-전위차계	
작동 조건			
주변온도		[°C]	-25...80
보호등급		IP 67	
기계적 데이터			
무게		[g]	242
설치방식		매립형으로 설치 가능함	
크기		[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
스레드 지정		M30 x 1,5	
재질		황동 특수 도금; PBT	
조임 토크		[Nm]	50
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 녹색
전기적 연결			
필수 보호		IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동	
비고			
비고		권장사항 쇼트 후, 유닛의 안전한 작동을 확인하십시오.	

DI0002




속도 모니터링을 위한 컴팩트한 평가 유닛

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

연결부



참고 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 ≤ 2 A (빠른 동작)

코어 색상 :

BN = 갈색

BU = 청색