
DN0301

무정전 파워서플라이용 회로 보호 모듈

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x2A

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 LED 오류
2 누름버튼 on / off / reset
3 신호 커넥터
4 상태 LED

전기적 데이터		
정격전압 DC	[V]	24
입력 전압 DC	[V]	18...30
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		아니오
최소 출력전압의 경우 최대 출력 전류	[A]	2
최대 출력 전류에 대한 주의	[A]	4 x 2
입력 전류 (정격전압 24 V DC)	[A]	8
출력의 스위칭을 위하여 요구되는 입력전압	[V]	21,4
폐회로 전류	[mA]	43
전원 상실 (정격 전압 24 V DC)	[W]	1,3
오픈회로 작동에서의 전력손실	[W]	1
백피딩(Back feeding) 내구성	[V]	30

출력		
입력보호 스위칭의 활성화	[V]	21,4
전체 출력전류	[A]	8
출력전류 제한	[A]	10,7
입력 및 출력 사이의 전압강하	[mV]	83
출력당 로드 커패시턴스	[mF]	94
로드 커패시턴스, 전체	[mF]	124

DN0301

무정전 파워서플라이용 회로 보호 모듈

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x2A

반응시간		
출력의 switch-on 지연시간 [ms]		270
2 x 공칭 전류에서 Switch-off 시간 [s]		1
쇼트의 경우 차단 시간 [ms]		30
작동 조건		
주변온도 [°C]		-25...70
저장온도 [°C]		-40...85
최대 상대 공기습도 [%]		95; (비응축)
보호등급		IP 20
오염정도		2
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사함	10 V/m 80...2700 MHz
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V 0,15...80 MHz
진동 내구성	IEC 60028-2-6	2 g 17,8...500 Hz
쇼크 내구성	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms
기계적 데이터		
무게 [g]		203,4
크기 [mm]		75 x 45 x 91
재질		PC
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	출력부 부하	4 x LED, 적색
	전압 공급	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품		플러그식 스크류 터미널:, 시그널 전선용
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		

, 신호 케이블: 0,25...1,5 mm²

DN0301

무정전 파워서플라이용 회로 보호 모듈

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x2A

, 공급전선: 0,25...6 mm²

연결부

