


# DN1030



스위치 형태의 에너지 공급 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-1,3A



1      포텐셔미터



## 전기적 데이터

|                                   |       |                  |
|-----------------------------------|-------|------------------|
| 동작 전압 허용오차                        | [%]   | 10               |
| 정격전압 AC                           | [V]   | < 230            |
| 정격 주파수 AC                         | [Hz]  | 47...63          |
| 입력 전압 레인지 AC                      | [V]   | 100...240        |
| 출력 전압 DC                          | [V]   | 24...28          |
| 보호 클래스                            |       | II; (IEC 61140)  |
| Power-on 지연시간                     | [s]   | < 0,255          |
| 출력 전압                             | [V]   | 조정가능             |
| 최소 출력전압의 경우 최대 출력 전류              | [A]   | 1,25             |
| 출력 회로 수                           |       | 1                |
| 최대 잔류 리플                          | [mV]  | 50               |
| 효율성 (정격전압 230 V AC / 50 Hz)       | [%]   | 84               |
| 외부 입력 보호                          |       | 10 A; B          |
| 경감 (Derating)                     | [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
| 메인 버퍼링 시간 (정격전압 230 V AC / 50 Hz) | [ms]  | 120              |

## 출력

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 쇼트 방지         | yes             |
| 과부하 방지        | yes             |
| DC OK 신호의 신뢰성 | 24 V DC (30 mA) |

## 작동 조건

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 주변온도 | [°C] | 0...70 |
| 보호등급 |      | IP 20  |

# DN1030



## 스위치 형태의 에너지 공급 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-1,3A

### 테스트 / 인증서

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| EMC | EN 61000-6-2 |  |
|     | EN 61000-6-3 |  |

### 기계적 데이터

|        |      |                                              |
|--------|------|----------------------------------------------|
| 무게     | [g]  | 278,5                                        |
| 마운팅 타입 |      | 레일; (TH35 (EN 60715); 대류 냉각을 위한 여유 공간 30 mm) |
| 크기     | [mm] | 90 x 45 x 100                                |
| 재질     |      | PC ABS                                       |

### 디스플레이 / 작동 요소

|       |       |             |
|-------|-------|-------------|
| 디스플레이 | DC-ok | 1 x LED, 녹색 |
|-------|-------|-------------|


### 비고

|     |                     |  |
|-----|---------------------|--|
| 비고  | SELV, PELV에 대한 출력전압 |  |
| 포장당 | 1 갯수                |  |

### 전기적 연결

케이지 클램프:

연결부



- 1: 첫번째  
2: 두번째