



DN4013



스위치 형태의 에너지 공급 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-10A



- 1 포텐셔미터 24...28 V DC
2 LED DC-ok



전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...64
동작 전압 허용오차	[%]	10
동작 전압 허용오차 2	[%]	10
동작 전압	[V]	자동 범위 선택
정격전압 AC	[V]	< 230
정격 주파수 AC	[Hz]	50...60
입력 전압 레인지 AC	[V]	100...120 / 200...240
출력 전압 DC	[V]	24...28
보호 클래스		I; (IEC 61140)
과 전압 제어장치		yes; (< 39 DC)
출력 전압	[V]	조정가능; SELV, PELV에 대한 출력전압
최소 출력전압의 경우 최대 출력 전류	[A]	10
최대 출력 전압의 경우 최대 출력 전류	[A]	8,6
최소 출력 전압의 경우 최대 출력 전류 피크	[A]	12
최대 출력 전압의 경우 최대 출력 전류 피크	[A]	10,3
출력 전원 (영구적)	[W]	240



스위치 형태의 에너지 공급 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-10A


출력 전원 (피크)	[W]	288
출력 전력에 대한 주의 (피크)	[W]	≤ 45 °C 지속적으로 허용 10분 간격으로 > 45 °C < 1 분
역률 (Power factor) (정격전압 120 V AC / 60 Hz)		0,59
역률 (Power factor) (정격전압 230 V AC / 50 Hz)		0,51
파워 보유	[%]	20
출력 회로 수		1
최대 잔류 리플	[mV]	50
Switch-on 피크 전류 (정격전압 120 V AC / 60 Hz)	[A]	3
Switch-on 피크 전류 (정격전압 230 V AC / 50 Hz)	[A]	3
돌입 전류 제한		yes
효율성 (정격전압 120 V AC / 60 Hz)	[%]	91
효율성 (정격전압 230 V AC / 50 Hz)	[%]	91,6
외부 입력 보호		≤ B-10 A / ≤ C-6 A
경감 (Derating)	[W/K]	6 (60...70 °C)
메인 버퍼링 시간 (정격전압 120 V AC / 60 Hz)	[ms]	46
메인 버퍼링 시간 (정격전압 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	47
입력 전류 (정격 전압 120 V AC / 60 Hz)	[A]	3,73
입력 전류 (정격전압 230 V AC / 50 Hz)	[A]	2,23
전원 상실 (정격전압 120 V AC / 60 Hz)	[W]	23,7
전원 상실 (정격전압 230 V AC / 50 Hz)	[W]	22
백피딩(Back feeding) 내구성	[M]	35
출력		
쇼트 방지		yes
과부하 방지		yes
과중부담일때의 반응		출력 전류 상수
DC 타입 - OK 신호		릴레이 출력
DC OK 신호의 신뢰성		60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
주변온도에 대한 참고사항		대류식 여유 공간 (사용 설명서 참조) 관찰
저장온도	[°C]	-40...85
최대 상대 공기습도	[%]	95; (IEC 60068-2-30)
보호등급		IP 20; (EN 60529)
오염정도		2; (IEC 62103: 전도성 오염은 허용되지 않습니다.)
과열 보호		yes



스위치 형태의 에너지 공급 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-10A


테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-6-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
진동 내구성	IEC 60068-2-6	±1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 g 17,8...500 Hz
쇼크 내구성	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms
기계적 데이터		
무게	[g]	875,5
마운팅 타입		레일; (TH35 (EN 60715))
크기	[mm]	124 x 62 x 122,5
재질		얇은 강판
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	DC-ok	1 x LED
비고		
비고	출력의 직렬 연결은 전체 전압이 최대 150 V DC까지인 동일한 유닛에 적용됩니다.	
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
스크류 터미널:		
연결부		



- 1: 첫번째
2: 두번째


다이아그램 및 그래프

블록 선도(신호를 그림 기호화함)




출력 커브

Output Voltage




효율성 / 전원 상실을 위한 특성 곡선

Efficiency



정격감소를 위한 특성 라인

Allowed Output Current at 24V



메인 버퍼링 시간을 위한 특성 라인

Hold-up Time at 24V

