



DN4032



스위치 형태의 에너지 공급 24 V DC

PSU-2AC/24VDC-5A



- 1 포텐서미터 24...28 V DC
- 2 LED DC-ok



전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...64
동작 전압 허용오차	[%]	15...20
정격전압 AC	[V]	< 400
입력 전압 레인지 AC	[V]	380...480
출력 전압 DC	[V]	24...28
보호 클래스		I; (IEC 61140)
과 전압 제어장치		yes; (< 32 DC)
출력 전압	[V]	조정가능; SELV, PELV에 대한 출력전압
최소 출력전압의 경우 최대 출력 전류	[A]	5
최대 출력 전압의 경우 최대 출력 전류	[A]	4,3
최소 출력 전압의 경우 최대 출력 전류 피크	[A]	6
최대 출력 전압의 경우 최대 출력 전류 피크	[A]	5,2
출력 전원 (영구적)	[W]	120
출력 전원 (피크)	[W]	144
출력 전력에 대한 주의 (피크)	[W]	≤ 45 °C 지속적으로 허용 10분 간격으로 > 45 °C < 1 분
역률 (Power factor) (정격전압 400 V AC / 50 Hz)		0,45



스위치 형태의 에너지 공급 24 V DC

PSU-2AC/24VDC-5A

역률 (Power factor)에 대한 주의 (정격전압 400 V AC / 50 Hz)	대칭 상 전압의 경우
역률 (Power factor) (정격전압 480 V AC / 50 Hz)	0,43
역률 (Power factor)에 대한 주의 (정격전압 480 V AC / 50 Hz)	대칭 상 전압의 경우
파워 보유 [%]	20
출력 회로 수	1
최대 잔류 리플 [mV]	50
Switch-on 피크 전류 (정격전압 400 V AC / 60 Hz) [A]	4
Switch-on 피크 전류 (정격전압 480 V AC / 50 Hz) [A]	4
돌입 전류 제한	yes
효율성 (정격전압 400 V AC / 60 Hz) [%]	90,4
효율성 (정격전압 480 V AC / 50 Hz) [%]	90
외부 입력 보호	$\leq B-6 A / \leq C-3 A$
경감 (Derating) [W/K]	3 (60...70 °C)
메인 버퍼링 시간 (정격전압 400 V AC / 60 Hz) [ms]	27
메인 버퍼링 시간 (정격전압 480 V AC / 50 Hz) [ms]	48
입력 전류 (정격 전압 400 V AC / 60 Hz) [A]	0,75
입력 전류 (정격 전압 480 V AC / 50 Hz) [A]	0,68
전원 상실 (정격전압 400 V AC / 60 Hz) [W]	12,7
전원 상실 (정격전압 480 V AC / 50 Hz) [W]	13,3
백피딩(Back feeding) 내구성 [M]	35
출력	
쇼트 방지	yes
과부하 방지	yes
과중부담일때의 반응	출력 전류 상수
작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...70
주변온도에 대한 참고사항	대류식 여유 공간 (사용 설명서 참조) 관찰
저장온도 [°C]	-40...85
최대 상대 공기습도 [%]	95; (IEC 60068-2-30)
보호등급	IP 20; (EN 60529)
오염정도	2; (IEC 62103: 전도성 오염은 허용되지 않습니다.)



스위치 형태의 에너지 공급 24 V DC

PSU-2AC/24VDC-5A

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-6-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
	EN 61000-3-2	A 등급
진동 내구성	IEC 60068-2-6	±1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 g 17,8...500 Hz
쇼크 내구성	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms
역률 (Power factor) 수정 (PFC)	충족함	

기계적 데이터

무게	[g]	607
마운팅 타입		레일; (TH35 (EN 60715))
크기	[mm]	124 x 40 x 122,5
재질		얇은 강판

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	DC-ok	1 x LED
-------	-------	---------


비고

비고	출력의 직렬 연결은 전체 전압이 최대 150 V DC까지인 동일한 유닛에 적용됩니다.	
포장당	1 갯수	

전기적 연결

스크류 터미널:


연결부



- 1: 첫번째
2: 두번째


다이어그램 및 그래프

블록 선도(신호를 그림 기호화함)



출력 커브


Output Voltage






효율성 / 전원 상실을 위한 특성 곡선

Efficiency



정격감소를 위한 특성 라인

Allowed Output Current at 24V



DN4032



스위치 형태의 에너지 공급 24 V DC

PSU-2AC/24VDC-5A

메인 버퍼링 시간을 위한 특성 라인

Hold-up Time at 24Vdc

