




방향 및 속도 모니터링용 평가 유닛

MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC



제품 특성		
하우징		DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
크기	[mm]	78 x 45 x 124,7
어플리케이션		
어플리케이션		분리된 방향신고 "오른쪽" 과 "왼쪽"을 가진 방향 감시를 위해 μ 프로세서를 가진 임펄스 가치 시스템
전기적 데이터		
정격전압 AC	[V]	110...240
정격전압 DC	[V]	27
정격전압 허용오차	[%]	< 10
정격전압 허용오차 2	[%]	20...10
정격 주파수 AC	[Hz]	50...60
전력소비	[W]	3
센서용 보조 에너지 DC	[V]	19,6...27,7; (SELV, $\leq$ 150 mA)
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		릴레이 출력 수: 2
출력		
릴레이 출력 수		2
접촉 부하		6 A (250 V AC); B300, R300
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...60
저장온도	[°C]	-40...85
최대 상대 공기습도	[%]	80; (40 °C: 50 %)
보호등급		IP 50
터미널 보호등급		IP 20



방향 및 속도 모니터링용 평가 유닛

MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC

테스트 / 인증서		
EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
기계적 데이터		
무게	[g]	379,5
하우징	DIN 레일 모니터링을 위한 하우징	
크기	[mm]	78 x 45 x 124,7
재질	플라스틱	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이		OLED 디스플레이, 128 x 64 화소(화면 구성단위) 자체발광
	스위칭 상태	LED, 녹색
비고		
비고	과전압 카테고리 II; 오염 정도 2	
전기적 연결		
듀얼 챔버 터미널: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14		
1	DC 전압 (L-)	
2	DC 전압 (L+)	
3	공급 트랜지스터 출력 (L+)	
4	센서 신호 1 pnp	
5	DC 센서 공급 (L+)	
6	DC 센서 공급 (L-)	
7	AC 전압 (L)	
8	AC 전압 (N)	
9	사용되지 않음	
10	센서 신호 1 npn	
11	센서 신호 2 pnp	
12	센서 신호 2 npn	
13	릴레이 1 공통	
14	릴레이 1 normally open	
15	릴레이 1 normally closed	
16	트랜지스터 출력 1 pnp	
17	리셋 1 pnp	
18	리셋 2 pnp	
19	릴레이 2 공통	
20	릴레이 2 normally open	
21	릴레이 2 normally closed	
22	사용되지 않음	
23	사용되지 않음	
24	트랜지스터 출력 2 pnp	