





슬립 및 동기화 모니터링용 평가 유닛

MONITOR/FS-3 /110-240VAC/DC

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 OLED 디스플레이
- 2 프로그래밍 버튼
- 3 LED



제품 특성		
크기	[mm]	78 x 45 x 124,7
어플리케이션		
어플리케이션	동기화 모니터링을 위한 마이크로 프로세서를 보유한 펄스 평가 시스템; 펄스 차이 평가	
전기적 데이터		
정격전압 AC	[V]	110...240
정격전압 DC	[V]	27
정격전압 허용오차	[%]	< 10
정격전압 허용오차 2	[%]	20...10
정격 주파수 AC	[Hz]	50...60
전력소비	[W]	3
센서용 보조 에너지 DC	[V]	19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효	릴레이 출력 수: 2	
출력		
릴레이 출력 수	2	
접촉 부하	6 A (250 V AC); B300, R300	
측정 범위 / 설정 범위		
측정범위	[Hz]	0,1...400
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...60
저장온도	[°C]	-40...85
최대 상대 공기습도	[%]	80; (40 °C: 50 %)
보호등급	IP 50	



슬립 및 동기화 모니터링용 평가 유닛

MONITOR/FS-3 /110-240VAC/DC

터미널 보호등급		IP 20	
테스트 / 인증서			
EMC	EN 61010	2011	
	EMV 89/336/EWG		
	EN 61000-6-2	2005	
	EN 61000-6-4	2007	
기계적 데이터			
무게	[g]	382	
크기	[mm]	78 x 45 x 124,7	
재질	플라스틱		
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이			OLED 디스플레이, 128 x 64 화소(화면 구성단위) 자체발광
	스위칭 상태	LED, 녹색	
비고			
비고	과전압 카테고리 II; 오염 정도 2		
전기적 연결			
듀얼 챔버 터미널: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14			
1	DC 전압 (L-)		
2	DC 전압 (L+)		
3	공급 트랜지스터 출력 (L+)		
4	센서 신호 1 pnp		
5	DC 센서 공급 (L+)		
6	DC 센서 공급 (L-)		
7	AC 전압 (L)		
8	AC 전압 (N)		
9	사용되지 않음		
10	센서 신호 1 npn		
11	센서 신호 2 pnp		
12	센서 신호 2 npn		
13	릴레이 1 공통		
14	릴레이 1 normally open		
15	릴레이 1 normally closed		
16	트랜지스터 출력 1 pnp		
17	릴레이 1/2 pnp		
18	리셋 1/2 pnp		
19	릴레이 2 공통		
20	릴레이 2 normally open		
21	릴레이 2 normally closed		
22	사용되지 않음		
23	사용되지 않음		
24	트랜지스터 출력 2 pnp		