


DTE802



컴팩트한 RFID 디바이스

DTRUHFE HLRWEIUS04



어플리케이션		
에 대한 무선 인증	EU/RED; 인도	
무선 인증에 관한 참고사항	유럽 무선 장비 지침 2014/53/EU (RED)를 적용하는 국가 목록은 "다운로드"에서 확인하실 수 있습니다.	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	19,2...28,8 DC
전류소모	[mA]	500
전력소비	[W]	8,6
보호 클래스		III
작동 주파수	[MHz]	865...868 (ETSI)
RFID 표준		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
전송 전력 ERP	[mW]	120; (최대: 200 mW)
출력		
각각의 출력에 대한 전기 적재 력	[mA]	100; (max.)
범위		
조리개 각도	[°]	60
인터페이스		
통신 인터페이스	Ethernet	
Ethernet - EtherNet/IP		
기록문(프로토콜)	EtherNet/IP	
사용 유형	데이터 전송	
Ethernet - TCP/IP		
공장설정	IP 어드레스: 192.168.0.79 subnet 마스크: 255.255.255.0 Gateway IP 어드레스: 192.168.0.100	
사용 유형	파라미터 세팅	



컴팩트한 RFID 디바이스

DTRUHFE HLRWEIUS04

작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...55
주변온도에 대한 참고사항		마운팅 플레이트 및 냉각장치 보유: -20...60 °C
저장온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서		
쇼크 내구성	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / 지속적인 쇼크 50 g (11 ms) / 싱글 쇼크
진동 내구성	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[년 (해)]	58

기계적 데이터		
무게	[g]	699,45
크기	[mm]	113 x 118,6 x 50
재질		하우징: 알루미늄; PBT / PC; 스텐레스

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	전압 공급	1 x LED, 녹색
	LED-디스플레이	4 x LED, 황색 필드에 있는 태그 수
	상태	2 x LED, 녹색/적색 필드 버스 인터페이스
	상태	2 x LED, 녹색/황색 이더넷

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결 - 이더넷

커넥터: 2 x M12; 코딩: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

전기적 연결 - 전압 공급

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



DTE802



컴팩트한 RFID 디바이스

DTRUHFE HLRWEIUS04

PWR	
1	L+
2	디지털 입력/출력 2
3	L-
4	디지털 입력/출력 1
5	사용되지 않음