




어플리케이션

어플리케이션	최대 4개까지의 읽기/쓰기 헤드를 가진 타입 ANT41x/ANT51x
--------	--

전기적 데이터

동작 전압 [V]	18...30 DC
전류소모 [mA]	< 3000

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 4
--------------	-------------

출력

디지털 출력 수	4
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)

인터페이스

통신 인터페이스	Ethernet
----------	----------

Ethernet - Internet of Things

전송 표준	10Base-T; 100Base-TX
전송 속도	10 MBit/s; 100 MBit/s
기록문(프로토콜)	MQTT JSON
사용 유형	데이터 전송; 파라미터 세팅


작동 조건

주변온도 [°C]	-20...60
저장온도 [°C]	-20...85
보호등급	IP 67



RFID 평가 유닛 LF/HF

DTELF/HFABRWITUS00

테스트 / 인증서		
쇼크 내구성	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
진동 내구성	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
기계적 데이터		
무게	[g]	395,9
크기	[mm]	115 x 46,2 x 85
재질	상단부: PA Grivory GV5H 주황색; 상단부: TPE; 하단부: GD-ALSi12	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	전압 공급	1 x LED, 녹색
		1 x LED, 황색
	Ethernet TCP/IP	2 x LED, 적색 / 녹색
	Ethernet	1 x LED, 녹색
		1 x LED, 황색
	입력 / 출력	1 x LED, 녹색
		1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	보호 캡: M12, E73004	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결 - Ethernet		
커넥터: 2 x M12; 코딩: D		
		
Port 1/2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
전기적 연결 - 전압 공급		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A		
		



RFID 평가 유닛 LF/HF


DTELF/HFABRWITUS00

AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

전기적 연결 - 프로세스 커넥션

커넥터: 4 x M12; 코딩: A



IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.