




RFID 읽기/쓰기 헤드 HF

DTRHF GNRWIOUS03



어플리케이션			
어플리케이션	운송 장비에 있는 물체 감지		
에 대한 무선 인증	미국; 캐나다; EU/RED; 호주; 일본; 중국; 대만; 인도; 싱가포르; 남아프리카; 이스라엘		
무선 인증에 관한 참고사항	유럽 무선 장비 지침 2014/53/EU (RED)를 적용하는 국가 목록은 "다운로드"에서 확인하실 수 있습니다.		
전기적 데이터			
동작 전압	[V]	19,2...28,8 DC	
전류소모	[mA]	< 50	
보호 클래스		III	
작동 주파수	[MHz]	13,56	
RFID 표준		ISO 15693	
범위			
거리 쓰기 / 읽기 헤드 정면	[mm]	180	
거리 쓰기 / 읽기 헤드 측면	[mm]	90	
ID-tag에 대한 간격	[mm]	30 mm 코인 태그와 연관됨; I- : CODE SLI	≤ 40
인터페이스			
통신 인터페이스		IO-Link	
전송 타입		COM2 (38,4 kBaud)	
IO 링크 수정		1.1	
SDCI 표준		IEC 61131-9	
프로파일		Smart Sensor: Device Identification	
SIO 모드		아니오	
필수 마스터 포트 타입		A	
DeveIDs 지원됨		작동 방식	DeveID
		default	967
작동 조건			
주변온도	[°C]	-20...60	
저장온도	[°C]	-25...80	
보호등급		IP 67; IP 69K	



RFID 읽기/쓰기 헤드 HF

DTRHF GNRWIOUS03

테스트 / 인증서		
쇼크 내구성	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 반복됨
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 반복되지 않음
진동 내구성	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz

기계적 데이터	
무게 [g]	120,5
하우징	원통형의
설치방식	돌출형 마운팅
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 50
스레드 지정	M18 x 1
재질	하우징: 스텐레스; 보호 커버: PPS; LED 윈도우: PEI

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	tag 커뮤니케이션	1 x LED, 황색

액세서리	
구성 부품	너트 2 x M18 x 1

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

