




RFID 읽기/쓰기 헤드 HF

DTRHF INRWIOUS03



어플리케이션

어플리케이션	운송 장비에 있는 물체 감지
에 대한 무선 인증	미국; 캐나다; EU/RED; 호주; 중국; 싱가포르; 일본; 대만; 인도
무선 인증에 관한 참고사항	유럽 무선 장비 지침 2014/53/EU (RED)를 적용하는 국가 목록은 "다운로드"에서 확인하실 수 있습니다.

전기적 데이터

동작 전압 [V]	19,2...28,8 DC
전류소모 [mA]	< 50
보호 클래스	III
작동 주파수 [MHz]	13,56
RFID 표준	ISO 15693

범위

ID-tag에 대한 간격 [mm]	30 mm 코인 태그와 연관됨; I- : CODE SLI	≤ 45
--------------------	---------------------------------	------

인터페이스

통신 인터페이스	IO-Link	
전송 타입	COM2 (38,4 kBaud)	
IO 링크 수정	1.1	
프로파일	Smart Sensor: Device Identification	
SIO 모드	아니오	
필수 마스터 포트 타입	A	
DeviceIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	967

작동 조건

주변온도 [°C]	-20...60
저장온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67; IP 69K

RFID 읽기/쓰기 헤드 HF

DTRHF INRWIOUS03

테스트 / 인증서		
쇼크 내구성	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 반복됨
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 반복되지 않음
진동 내구성	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
전기적 안전	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

기계적 데이터	
무게 [g]	175,8
하우징	원통형의
설치방식	돌출형 마운팅
크기 [mm]	M30 x 1,5 / L = 70
스레드 지정	M30 x 1,5
재질	하우징: 스테레스 (1.4301 / 304); 보호 커버: PPS

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	tag 커뮤니케이션	1 x LED, 황색

액세서리	
구성 부품	너트 2 x M30 x 1,5

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

