




RFID UHF 소형 유닛

DTRUHFA HLRWIOUS04



어플리케이션

어플리케이션	운송 장비에 있는 물체 감지
에 대한 무선 인증	캐나다; 미국

전기적 데이터

동작 전압	[V]	18...30 DC
전류소모	[mA]	< 250
전력소비	[W]	4,8
보호 클래스		III
작동 주파수	[MHz]	902...928
RFID 표준		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
전송 파워 EIRP	[mW]	200; (최대: 410 mW)

인터페이스

통신 인터페이스	IO-Link	
전송 타입	COM3 (230,4 kBaud)	
IO 링크 수정	1.1	
DeviceIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	1418

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...60
저장온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

쇼크 내구성	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 지속적인 쇼크
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 싱글 쇼크
진동 내구성	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
전기적 안전	EN 61010-2-201	단지 PELV 회로를 통한 전기적 공급

DTI901



RFID UHF 소형 유닛

DTRUHFA HLRWIOUS04

UL 인증서	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	전압 공급	Limited Voltage/Current
	파일 번호 UL	E205959

기계적 데이터

무게	[g]	635,8
크기	[mm]	120 x 50 x 113
재질		PBT; PC; 스텐레스; 알루미늄

디스플레이 / 작동 요소


디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	tag 커뮤니케이션	4 x LED-디스플레이, 황색 필드에 있는 태그 수

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



1 센서 공급	L+
2 사용되지 않음	
3 센서 공급	L-
4 IO-Link	
5 사용되지 않음	