




LED 스트립 RGBW

LED-Stripe-RGBW-500mm-IP68



어플리케이션

어플리케이션	기계 상태 시그널링
--------	------------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	21,4...26,4 DC
정격전압 DC	[V]	24; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모	[mA]	800
색상 온도	[K]	4000
광속	[lm]	적색: 101,2; 녹색: 188,8; 청색: 37; 흰색: 285,2
광속에 관한 참고사항	[lm]	광속 표시는 1미터의 LED 스트립과 관련됩니다.
Typ. 수명	[h]	30000

입력

디지털 입력의 입력 회로	24 V PNP
---------------	----------

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...45
최대 상대 공기습도	[%]	90
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	4000
보호등급		IP 68
오염정도		2

테스트 / 인증서

인증서	IEC 62471; IEC 62031
-----	----------------------

기계적 데이터

무게	[g]	72,4
크기	[mm]	515 x 14,2 x 4,5
재질		TPU

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	기계 상태 시그널링	LED, 멀티 컬러 RGB
	마운팅 라이트	LED, 흰색



LED 스트립 RGBW

LED-Stripe-RGBW-500mm-IP68


비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 0,3 m

커넥터: M12; 코딩: A



1	+ 적색
2	+ 녹색
3	GND
4	+ 흰색
5	+ 청색

다이아그램 및 그래프

