


모니터링 아날로그 표준 신호용 다기능 디스플레이

DISPLAY/AX360/PNP OUT

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: DX2042

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

어플리케이션

아날로그 표준 신호의 디스플레이; 예: 압력 센서, 온도 센서 또는 유량 센서

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	50...60
동작 전압 허용오차	[%]	33...58
동작 전압	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
전류소모	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
센서용 보조 에너지 DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA; 쇼트 방지)

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효

아날로그 입력 수: 2

입력

아날로그 입력 수

2

출력

아날로그 전류 출력	[mA]	4...20
아날로그 전압 출력	[V]	0...10

작동 조건

주변온도	[°C]	0...45
저장온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 65; (앞면)



모니터링 아날로그 표준 신호용 다기능 디스플레이

DISPLAY/AX360/PNP OUT

터미널 보호등급	IP 20	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
기계적 데이터		
무게	[g]	552,8
재질	Noryl UL94-V-0	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	7 세그먼트 LED 디스플레이, 주황색 6 자릿수 15 mm	
전기적 연결		
스크류 터미널, DC: 10 x ...1,5 mm²		
스크류 터미널, AC: 4 x ...2,5 mm²		
연결부		

